

Montageanleitung

Bitte beachten Sie, dass die Montage und Inbetriebnahme nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden darf (Elektroinstallateur). Die Leuchte dient ausschliesslich der Beleuchtung und ist entsprechend den Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als „nicht bestimmungsgemäss“. Achtung! Während der Verdrahtung und Installation der Leuchten und Versorgungsgeräte immer spannungslos arbeiten. Nichtbeachten kann zur Zerstörung der LEDs führen. Bei Defekt zurück an Hersteller. Die Montageanleitung kann auf der Hersteller-Webseite (www.perdix.ch) heruntergeladen werden. Technische Änderungen vorbehalten.



1

Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung vor und während der Installation oder Wartung ausgeschaltet ist!



SCHALTEN SIE DEN STROM AUS!

(Sicherung herausnehmen)




Massangaben prepDAL® 8-50W:

prepDAL® 8-10W : h 23.5mm x b 51.5mm x l 92mm
 prepDAL® 15-20W : h 28.5mm x b 51.5mm x l 115mm
 prepDAL® 25-40W : h 31mm x b 70.5mm x l 119mm
 prepDAL® 30-50W : h 31mm x b 70.5mm x l 134mm

Massangaben prepCUT® 8-45W:

prepCUT® 8-15W : h 23.5mm x b 51.5mm x l 92mm
 prepCUT® 15-25W : h 31mm x b 70.5mm x l 119mm
 prepCUT® 30-45W : h 31mm x b 70.5mm x l 134mm




Massangaben:

SUNNY® CIRCLE ADJUST 68:
 ø80mm***h25mm** | Ausschnitt ø68mm
 SUNNY® CIRCLE FIX 68:
 ø80mm***h35mm** | Ausschnitt ø68mm
 ø Aussendurchmesser 80mm

SUNNY® CIRCLE ADJUST 75:
 ø90mm***h40mm** | Ausschnitt ø75mm
 SUNNY® CIRCLE FIX 75:
 ø90mm***h50mm** | Ausschnitt ø75mm
 ø Aussendurchmesser 90mm

SUNNY® CIRCLE ADJUST 95:
 ø110mm***h50mm** | Ausschnitt ø95mm
 SUNNY® CIRCLE FIX 95:
 ø110mm***h65mm** | Ausschnitt ø95mm
 ø Aussendurchmesser 110mm



	<p>replaceable light source by qualified person Lichquelle austauschbar durch qualifizierte Person Source lumineuse remplaçable par une personne qualifiée Fonte di luce sostituibile da una persona qualificata</p>		<p>Control gear replaceable by qualified person Betriebsgerät austauschbar durch qualifizierte Person appareillages de commande remplaçables par une personne qualifiée Ingranaggio di controllo sostituibile da una persona qualificata</p>
--	---	--	---